

Ascuțitor manual, 35×14×5 mm, Granulație: 8000**Date comandă**

Numărul de comandă	558812 8000
GTIN	4037073001517
Clasa articolului	53D

Descriere**Execuție:**

Corpuri pentru șlefuire 35×14×5 mm. Lungimea totală 150 mm. Piatră naturală (originală din Arkansas) foarte dură, fără lianți, din cuarțit cu microgranulație, cu muchii foarte rezistente.

Aplicație:

Pentru extragerea și șlefuirea finală a lamelor.

Descriere tehnică

Granulație	8000
Lungimea totală	150 mm
Înălțime segment	5 mm
Lățime segment	14 mm
Grad de finețe	extra-fin
Lungime segment	35 mm
Culoarea	alb
Material abraziv	Cuarțit Arkansas
Caracteristici nume produs	35×14×5 mm
Tip produs	Ascuțitor manual