

**Garant****Disc de șlefuire în evantai speed CER plat, Ø 125 mm, Granulație: 60****Date comandă**

Numărul de comandă	565235 60
GTIN	4062406159320
Clasa articolului	51M

**Descriere****Execuție:**

- Granulația ceramică de calitate înaltă, cu capacitate de autoascuțire (CER) pentru putere maximă de șlefuire și presiune minimă de contact.
- Cu strat de acoperire activ pentru șlefuire pentru șlefuire la rece.
- Țesătură mixtă robustă din polibumbac cu comportament ideal la uzură și stabilitate la utilizarea pe muchii.
- Disc din poliester, ergonomic și cu amortizare a vibrațiilor (retractabil).
- Rezultate optime la polizoare unghiulare performante.

**speed** - Dispunere plană a lamelelor pentru **un volum mare de așchiere** și o durabilitatea ridicată.

**Aplicație:**

Teșire precisă, prelucrarea muchiilor și șlefuirea suprafețelor.

**Descriere tehnică**

Descrierea formei	plat
Ø discurilor	125 mm

Granulație	60
Ø găurii	22,23 mm
Material abraziv	Granulație ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Acoperire abrazivă, răcoritoare	da
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		