

HOLEX**Disc de șlefuire în evantai long life ZA conic, Ø 100 mm, Granulație: 60****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 565283 60 |
| GTIN | 4062406159375 |
| Clasa articolului | 52M |

Descriere**Execuție:**

- **Corindon de zirconiu (ZA) de calitate, pentru putere mare de șlefuire.**
- **Disc din fibră de sticlă pentru presiune optimă de contact.**
- **Universal recomandat pentru oțel și INOX.**
- **Rezultate optime la polizoare unghiulare din toate clasele de performanță.**

long life - Dispunere radială foarte densă a lamelelor pentru **durabilitate maximă**. Ø găurii 16 mm.

Aplicație:

Lucrări de șlefuire universale, șlefuirea suprafețelor, îndepărtarea adaosului și prelucrarea muchiilor.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Ø discurilor | 100 mm |
| Descrierea formei | oblic |
| Ø găurii | 16 mm |
| Material abraziv | Corindon de zirconiu (ZA) |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Prescurtare pentru material abraziv | ZA |
| Conținut de fier, sulf și clor | <0,1 % |
| Caracteristici nume produs | Ø 100 mm |
| Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX |
| Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oțel |
| Viteză periferică maximă | 80 m/s |
| Tip produs | Disc de șlefuire în evantai |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | recomandat | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | indicat în anumite condiții | | |
| GG(G) | indicat în anumite condiții | | |
| Uni | recomandat | | |
| Uscat | recomandat | | |