

**HOLEX**
**Disc de șlefuire în evantai speed ZA plat, Ø 115 mm, Granulație: 40**

**Date comandă**

Numărul de comandă	565294 40
GTIN	4062406159573
Clasa articolului	52M

**Descriere**
**Execuție:**

- **Corindon de zirconiu (ZA) de calitate, pentru putere mare de șlefuire.**
- **Disc din fibră de sticlă pentru presiune optimă de contact.**
- **Universal recomandat pentru oțel și INOX.**
- **Rezultate optime la polizoare unghiulare din toate clasele de performanță.**

**speed** - Dispunere plană a lamelelor pentru **un volum mare de** aşchiere și o durabilitatea ridicată.

**Aplicație:**

Teșire precisă, prelucrarea muchiilor și șlefuirea suprafețelor.

**Descriere tehnică**

Ø discurilor	115 mm
Descrierea formei	plat
Ø găurii	22,23 mm
Material abraziv	Corindon de zirconiu (ZA)

Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 115 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		