

**Mitutoyo****Transmițător U-WAVE-TM pentru micrometre de exterior, Tip: IP67****Date comandă**

Numărul de comandă	498892 IP67
GTIN	4946368735627
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Sistem fără fir de transmitere a datelor U-WAVE fit.

- **Conectare directă a transmițătorului pe partea din spate a dispozitivului de măsurat - fără vreun cablu enervant.**
- **Confirmare sigură a transferului de date printr-un sunet de semnalizare sau un semnal cu LED roșu/portocaliu/verde.**
- **Interval de recepție cca 20 metri (în zona vizibilă)**
- **Durată de viață extraordinară a bateriei: 400.000 de transferuri de date cu doar o singură baterie.**

**Adaptat pentru:**

Coolant-Proof IP65 micrometre de exterior / ceasuri comparatoare cod 434065, 434461, 434622

**Notă:**

Vă rugăm să comandați modulul de conectare și emițătorul.

**Descriere tehnică**

Feedback	LED
Tip produs	Emițător

