


WNMG 080412 Wiper, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	252117 CA515
GTIN	4960664678693
Clasa articolului	25E

Descriere

WNMG 080412 Wiper CA515 Categorie: CA515
 Sfărâmător de aşchii: WQ
 Toleranță: M
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 3,8 mm
 Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 435 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1 - 3,8 mm
Rază la colț	1,2 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 435 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Aplicația principală	P
Sfărâmător de aşchii	WQ

Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire