

**WNMG 080408, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	252014 CA515
GTIN	4960664678655
Clasa articolului	25E

**Descriere**

WNMG 080408 CA515 Categorie: CA515  
Sfârâmtor de aşchii: HQ  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Avans  $f$ : 0,07 - 0,3 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 435 m/min

**Descriere tehnică**

Sfârâmtor de aşchii	HQ
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 435 m/min
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,07 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire