


CCMT 120408, Categorie: CA515

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260204 CA515 |
| GTIN | 4960664674978 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere

CCMT 120408 CA515 Categorie: CA515

Sfârâmător de aşchii: GK

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 110 - 380 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------|
| Sfârâmător de aşchii | GK |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 3 mm |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 110 - 380 m/min |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Avans f | 0,1 - 0,3 mm/rot |
| Aplicația principală | P |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Categorie | CA515 |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbura |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | CCMT 120408 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Toleranță | M |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |