

**DCMT 11T302, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	260488 CA515
GTIN	4960664676002
Clasa articolului	25E

**Descriere**

DCMT 11T302 CA515 Categorie: CA515  
Sfârâmător de așchii: GK  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 110 - 390 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	110 - 390 m/min
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Rază la colț	0,2 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfârâmător de așchii	GK
Condiție de tăiere	continuă

Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire