

**VBMT 110304, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	261174 CA515
GTIN	4960664678075
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	110 - 390 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Sfărâmător de aşchii	HQ
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	CA515
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Numărul de schimbări / tăişuri	2

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire