

**CCMT 120412, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	260206 CA515
GTIN	4960664674985
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CCMT 120412 CA515 Categorie: CA515  
Sfărâmbător de așchii: GK  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 110 - 380 m/min

**Descriere tehnică**

Rază la colț	1,2 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	110 - 380 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfărâmbător de așchii	GK
Aplicația principală	P

Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120412
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire