

**Covor antialunecare deschis, rolă 10 m, Adâncime: 750mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 951907 750    |
| GTIN               | 4063104000587 |
| Clasa articolului  | 96M           |

**Descriere****Execuție:**

Covoraș cu structură nodulară fabricat din PES / țesătură din fire de sticlă, acoperit pe ambele părți cu spumă PVC antiderapantă. Stabilitate foarte mare la alunecare și la rupere. Culoare antracit.

**Aplicație:**

Pentru introducere în sertare. Ca protecție împotriva alunecării și pentru depozitarea atentă a sculelor.

**Standard:**

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

**Notă:**

Fără efect de aderență și antialunecare la umiditate.

**Descriere tehnică**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Lungime                  | 10000 mm                             |
| Adâncime                 | 750 mm                               |
| Denumirea producătorului | Rolă antialunecare Exact 0,75 x 10 m |
| Grosime                  | 2 – 3 mm                             |
| Tip produs               | Covor antialunecare                  |

