

**CCMT 060202, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	260190 CA515
GTIN	4960664674886
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Sfârșământor de așchii	GK
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 380 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Numărul de schimbări / tăișuri	2

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire