

**CC.T 060202, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	260091 CA515
GTIN	4960664674862
Clasa articolului	25E

Descriere

CC.T 060202 CA515 Categorie: CA515
Sfârâmător de așchii: HQ
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 110 - 380 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 380 m/min
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Sfârâmător de așchii	HQ
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,2 mm

Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire