


WN.G 080404, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	252112 CA515
GTIN	4960664678730
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	1 - 3,8 mm
Sfărâmător de așchii	PS
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 435 m/min
Aplicația principală	P
Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tășuri	6

Toleranță

M

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire