

Garant**Disc de debitat CerRapid EXTRA ÎNGUST, oțel, INOX, Ø discurilor: 230mm****Date comandă**

Numărul de comandă	563256 230
GTIN	4062406162351
Clasa articolului	51M

Descriere**Execuție:**

Granulația ceramică (CER) cu capacitate de autoascuțire și **sistemul de liant ultraperformant** special ajustat permit o **putere mult mai mare la șlefuirea extrem de rece** comparativ cu discurile de debitat convenționale (A).

- **Productivitate maximă datorită tăieturilor foarte rapide.**
- **Echilibru optim între comportamentul de tăiere extrem de moale cu efort minim și durabilitate maximă.**

Specificație:**CER30Q-BF.****Notă:**

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secționat.

Descriere tehnică

Turație maximă	6600 min ⁻¹
Forma	41
Specificație	CER30Q-BF

Descrierea formei	Drept
Ø discurilor	230 mm
Lățimea discului	2 mm
Ø găurii	22,23 mm
Pentru grosimile materialelor	6 - 10 mm
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Pereche de flanșe de strângere Ø flanșei 76 mm

563990 76