

**Covor antialunecare deschis, rolă 10 m, Adâncime: 1200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	951907 1200
GTIN	4260386324756
Clasa articolului	96M

**Descriere****Execuție:**

Covoraș cu structură nodulară fabricat din PES / țesătură din fire de sticlă, acoperit pe ambele părți cu spumă PVC antiderapantă. Stabilitate foarte mare la alunecare și la rupere. Culoare antracit.

**Aplicație:**

Pentru introducere în sertare. Ca protecție împotriva alunecării și pentru depozitarea atentă a sculelor.

**Standard:**

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

**Notă:**

Fără efect de aderență și antialunecare la umiditate.

**Descriere tehnică**

Lungime	10000 mm
Adâncime	1200 mm
Denumirea producătorului	Covoraș rolă antialunecare Exact 1,20 x 10 m
Grosime	2 – 3 mm
Tip produs	Covor antialunecare

