


Covoraș antialunecare închis, rolă 10 m, Adâncime: 1200mm**Date comandă**

Numărul de comandă	951908 1200
GTIN	4260386327474
Clasa articolului	96M

Descriere**Execuție:**

Covoraș cu structură nodulară fabricat din PES / țesătură din fire de sticlă, acoperit pe ambele părți cu spumă PVC antiderapantă. Stabilitate foarte mare la alunecare și la rupere. Culoare antracit.

Aplicație:

Pentru introducere în sertare. Ca protecție împotriva alunecării și pentru depozitarea atentă a sculelor.

Standard:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Notă:

Fără efect de aderență și antialunecare la umiditate.

Descriere tehnică

Adâncime	1200 mm
Lungime	10000 mm
Execuție	Produs la metru
Denumirea producătorului	T-Tec Covoraș rolă antialunecare 1,20 x 10 m

Grosime	2,5 mm
Tip produs	Covor antialunecare