



Dorn de prindere pentru gaură străpunsă, D1: 77,7mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 370015 77,7 |
| GTIN | 4046368384006 |
| Clasa articolului | 37M |

Descriere

Execuție:

- Corp de bază profilat și șurub din oțel.
- Este posibilă prelucrarea în 5 axe.
- Acuratețe extrem de ridicată la repetabilitate.
- Prelucrare ușoară a corpului de bază pe \varnothing de strângere dorit.

Aplicație:

Pentru fixarea de piese într-un alezaj existent.

Descriere tehnică

| | |
|---|----------|
| H | 45,5 mm |
| h ₁ | 37,6 mm |
| D ₂ cel mai mic \varnothing de strângere | 29,3 mm |
| Forța de strângere | 44,5 kN |
| \varnothing exterior D ₁ | 77,7 mm |
| \varnothing D ₄ | M 6/92,5 |

| | |
|---------------------------|----------|
| Ø D ₃ | M 16 |
| Ø exterior D | 107,5 mm |
| Moment maxim de strângere | 280 Nm |
| deschidere max. | 0,38 mm |
| Toleranță Ø exterior | h9 |
| Tip produs | Mandrină |