



Dorn de prindere pentru gaură străpunsă, D1: 103mm



Date comandă

Numărul de comandă	370015 103
GTIN	4046368384501
Clasa articolului	37M

Descriere

Execuție:

- Corp de bază profilat și șurub din oțel.
- Este posibilă prelucrarea în 5 axe.
- Acuratețe extrem de ridicată la repetabilitate.
- Prelucrare ușoară a corpului de bază pe \emptyset de strângere dorit.

Aplicație:

Pentru fixarea de piese într-un alezaj existent.

Descriere tehnică

$\emptyset D_3$	M 16
h_1	37,6 mm
\emptyset exterior D	132,9 mm
Forța de strângere	44,5 kN
H	45,5 mm
$\emptyset D_4$	M 6/118

Ø exterior D ₁	103 mm
D ₂ cel mai mic Ø de strângere	29,3 mm
Moment maxim de strângere	280 Nm
deschidere max.	0,38 mm
Toleranță Ø exterior	h9
Tip produs	Mandrină