



Dorn de prindere pentru gaură străpunsă, D1: 12,4mm



Date comandă

Numărul de comandă	370015 12,4
GTIN	4046368380503
Clasa articolului	37M

Descriere

Execuție:

- Corp de bază profilat și șurub din oțel.
- Este posibilă prelucrarea în 5 axe.
- Acuratețe extrem de ridicată la repetabilitate.
- Prelucrare ușoară a corpului de bază pe \varnothing de strângere dorit.

Aplicație:

Pentru fixarea de piese într-un alezaj existent.

Descriere tehnică

D ₂ cel mai mic \varnothing de strângere	7,2 mm
Forța de strângere	4,2 kN
H	21,8 mm
\varnothing D ₄	M 3/21
\varnothing D ₃	M 4
\varnothing exterior D	29,72 mm

Ø exterior D ₁	12,4 mm
h ₁	16 mm
Moment maxim de strângere	5 Nm
deschidere max.	0,25 mm
Toleranță Ø exterior	h9
Tip produs	Mandrină