



Dorn de prindere pentru gaură străpunsă, D1: 20mm



Date comandă

Numărul de comandă	370015 20
GTIN	4046368381500
Clasa articolului	37M

Descriere

Execuție:

- Corp de bază profilat și șurub din oțel.
- Este posibilă prelucrarea în 5 axe.
- Acuratețe extrem de ridicată la repetabilitate.
- Prelucrare ușoară a corpului de bază pe \varnothing de strângere dorit.

Aplicație:

Pentru fixarea de piese într-un alezaj existent.

Descriere tehnică

$\varnothing D_3$	M 8
\varnothing exterior D_1	20 mm
H	24,9 mm
$\varnothing D_4$	M 3/29
Forța de strângere	11,1 kN
h_1	19 mm

D ₂ cel mai mic Ø de strângere	13,5 mm
Ø exterior D	37,5 mm
Moment maxim de strângere	34 Nm
deschidere max.	0,38 mm
Toleranță Ø exterior	h9
Tip produs	Mandrină