

Garant EASYFIX

Easyfix suport inelar ISO 40, Ø 6 mm, Ø interior: 45mm**Date comandă**

Numărul de comandă	955620 45
GTIN	4062406196806
Clasa articolului	91F

Descriere**Execuție:**

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susținere fixă fără înșurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Toate articolele GARANT și HOLEX cu □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

Descriere tehnică

Ø sârmei de oțel	6 mm
Tip de plăci de bază	dublu
Ø interior	45 mm
Materialul plăcii de bază	Plastic
Materialul sârmei	Oțel
Forma cârligului	Suport inelar ISO 40
Serie	Easyfix
Caracteristici nume produs	Ø 6 mm
Tip produs	Suport inelar 80 mm

