



Clemă de fixare excentrică, Filet M: M10



Date comandă

Numărul de comandă	370005 M10
GTIN	4046368503308
Clasa articolului	37M

Descriere

Execuție:

- Spațiu necesar minim, astfel sunt puține proeminențe.
- Strângerea pieselor de orice formă.

Disc hexagonal din alamă cu șurub excentric din oțel.

Livrare:

1 bucată șurub din oțel, 1 bucată disc de prindere.

Notă:

În cazul clemei M 10 este necesară o cheie hexagonală Ref. 7!

Descriere tehnică

Deplasare excentrică S_1	1,6 mm
Șaibă hexagonală SW	20 mm
Lungimea filetului	20 mm
Filet M	M10
Dimensiune A	10,2 mm
Forța de strângere	9 kN
Înălțimea șaibei H	6,4 mm
Șaibă cu hexagon interior SW_1	7 mm
Moment maxim de strângere	28 Nm

Tip produs

Clemă de fixare excentrică