



Dorn de prindere pentru gaură străpunsă, D1: 35,3mm



Date comandă

Numărul de comandă	370015 35,3
GTIN	4046368382507
Clasa articolului	37M

Descriere

Execuție:

- Corp de bază profilat și șurub din oțel.
- Este posibilă prelucrarea în 5 axe.
- Acuratețe extrem de ridicată la repetabilitate.
- Prelucrare ușoară a corpului de bază pe \varnothing de strângere dorit.

Aplicație:

Pentru fixarea de piese într-un alezaj existent.

Descriere tehnică

$\varnothing D_3$	M 12
D_2 cel mai mic \varnothing de strângere	23 mm
H	31,8 mm
h_1	25,4 mm
\varnothing exterior D_1	35,3 mm
\varnothing exterior D	56 mm

Forța de strângere	26,3 kN
Ø D ₄	M 4/45,5
Moment maxim de strângere	150 Nm
deschidere max.	0,38 mm
Toleranță Ø exterior	h9
Tip produs	Mandrină