



Dorn de prindere pentru gaură străpunsă, D1: 51,5mm



Date comandă

Numărul de comandă	370015 51,5
GTIN	4046368383504
Clasa articolului	37M

Descriere

Execuție:

- Corp de bază profilat și șurub din oțel.
- Este posibilă prelucrarea în 5 axe.
- Acuratețe extrem de ridicată la repetabilitate.
- Prelucrare ușoară a corpului de bază pe \varnothing de strângere dorit.

Aplicație:

Pentru fixarea de piese într-un alezaj existent.

Descriere tehnică

D_2 cel mai mic \varnothing de strângere	29,3 mm
h_1	31,8 mm
\varnothing exterior D_1	51,5 mm
$\varnothing D_3$	M 16
$\varnothing D_4$	M 5/63,9
H	39,6 mm

Forța de strângere	44,5 kN
Ø exterior D	75,5 mm
Moment maxim de strângere	280 Nm
deschidere max.	0,38 mm
Toleranță Ø exterior	h9
Tip produs	Mandrină