



## Clemă de fixare pitbull teșit, Filet M: M4



### Date comandă

Numărul de comandă	370030 M4
GTIN	4046368563302
Clasa articolului	37M

### Descriere

#### Execuție:

- Clemă, inclusiv șurub hexagonal DIN912 cu inel O rezistent la ulei.
- Strângere sigură, precisă.
- Dimensiuni constructive reduse, contururile fiind astfel puțin proeminente.

Muchie teșită pentru lucrări universale.

#### Aplicație:

Ideal pentru prindere multiplă.

### Descriere tehnică

Cursa de prindere	0,4 mm
Material	Oțel
Lățimea clemei	12,7 mm
$h_1$	4,8 mm
Forța de strângere	6,6 kN
$B_{H9}$	12,7 mm

Filet M	M4
H	9,9 mm
Înălțime H <sub>2</sub>	2,6 mm
B <sub>1</sub>	5,1 mm
Moment maxim de strângere	5,6 Nm
Tip produs	Sistem de prindere pentru dispozitive