



Dorn de prindere pentru gaură străpunsă, D1: 42mm



Date comandă

Numărul de comandă	370015 42
GTIN	4046368383009
Clasa articolului	37M

Descriere

Execuție:

- Corp de bază profilat și șurub din oțel.
- Este posibilă prelucrarea în 5 axe.
- Acuratețe extrem de ridicată la repetabilitate.
- Prelucrare ușoară a corpului de bază pe \varnothing de strângere dorit.

Aplicație:

Pentru fixarea de piese într-un alezaj existent.

Descriere tehnică

h_1	31,8 mm
D_2 cel mai mic \varnothing de strângere	29,3 mm
$\varnothing D_4$	M 5/55,9
\varnothing exterior D	69,5 mm
\varnothing exterior D_1	42 mm
H	39,6 mm

Forța de strângere	44,5 kN
Ø D ₃	M 16
Moment maxim de strângere	280 Nm
deschidere max.	0,38 mm
Toleranță Ø exterior	h9
Tip produs	Mandrină