



Dorn de prindere pentru gaură străpunsă, D1: 27mm



Date comandă

Numărul de comandă	370015 27
GTIN	4046368382002
Clasa articolului	37M

Descriere

Execuție:

- Corp de bază profilat și șurub din oțel.
- Este posibilă prelucrarea în 5 axe.
- Acuratețe extrem de ridicată la repetabilitate.
- Prelucrare ușoară a corpului de bază pe \varnothing de strângere dorit.

Aplicație:

Pentru fixarea de piese într-un alezaj existent.

Descriere tehnică

$\varnothing D_3$	M 10
D_2 cel mai mic \varnothing de strângere	18 mm
Forța de strângere	20 kN
h_1	22,2 mm
H	28,6 mm
\varnothing exterior D_1	27 mm

Ø exterior D	50 mm
Ø D ₄	M 4/39,4
Moment maxim de strângere	60 Nm
deschidere max.	0,38 mm
Toleranță Ø exterior	h9
Tip produs	Mandrină