



Clemă de fixare excentrică, Filet M: M8



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 370005 M8 |
| GTIN | 4046368503285 |
| Clasa articolului | 37M |

Descriere

Execuție:

- Spațiu necesar minim, astfel sunt puține proeminențe.
- Strângerea pieselor de orice formă.

Disc hexagonal din alamă cu șurub excentric din oțel.

Livrare:

1 bucată șurub din oțel, 1 bucată disc de prindere.

Notă:

În cazul clemei M 10 este necesară o cheie hexagonală Ref. 7!

Descriere tehnică

| | |
|---|---------|
| Forța de strângere | 3,6 kN |
| Filet M | M8 |
| Șaibă hexagonală SW | 20 mm |
| Lungimea filetului | 16 mm |
| Înălțimea șaibei H | 4,8 mm |
| Șaibă cu hexagon interior SW ₁ | 5 mm |
| Deplasare excentrică S ₁ | 1 mm |
| Dimensiune A | 10,2 mm |
| Moment maxim de strângere | 11,3 Nm |

Tip produs

Clemă de fixare excentrică