



Clemă de fixare pitbull ascuțit, Filet M: M4



Date comandă

Numărul de comandă	370025 M4
GTIN	4046368563203
Clasa articolului	37M

Descriere

Execuție:

- Clemă, inclusiv șurub hexagonal DIN912 cu inel O rezistent la ulei.
- Strângere sigură, precisă.
- Dimensiuni constructive reduse, contururile fiind astfel puțin proeminente.

Muchie de prindere ascuțită pentru piese brute.

Aplicație:

Ideal pentru prindere multiplă.

Descriere tehnică

Filet M	M4
Înălțime H_2	2,6 mm
B_1	5,1 mm
Lățimea clemei	12,7 mm
h_1	4,8 mm
H	9,9 mm

Material	Oțel
B _{H9}	12,7 mm
Cursa de prindere	0,4 mm
Forța de strângere	6,6 kN
Moment maxim de strângere	5,6 Nm
Tip produs	Sistem de prindere pentru dispozitive