



Clemă de fixare excentrică, Filet M: M12



Date comandă

Numărul de comandă	370005 M12
GTIN	4046368503322
Clasa articolului	37M

Descriere

Execuție:

- Spațiu necesar minim, astfel sunt puține proeminențe.
- Strângerea pieselor de orice formă.

Disc hexagonal din alamă cu șurub excentric din oțel.

Livrare:

1 bucată șurub din oțel, 1 bucată disc de prindere.

Notă:

În cazul clemei M 10 este necesară o cheie hexagonală Ref. 7!

Descriere tehnică

Filet M	M12
Deplasare excentrică S_1	2 mm
Șaibă hexagonală SW	25 mm
Lungimea filetului	25 mm
Forța de strângere	18 kN
Dimensiune A	12,7 mm
Șaibă cu hexagon interior SW_1	8 mm
Înălțimea șaibei H	9,5 mm
Moment maxim de strângere	88 Nm

Tip produs

Clemă de fixare excentrică