



## Dorn de prindere pentru gaură străpunsă, D1: 14,2mm



### Date comandă

Numărul de comandă	370015 14,2
GTIN	4046368381005
Clasa articolului	37M

### Descriere

#### Execuție:

- Corp de bază profilat și șurub din oțel.
- Este posibilă prelucrarea în 5 axe.
- Acuratețe extrem de ridicată la repetabilitate.
- Prelucrare ușoară a corpului de bază pe  $\varnothing$  de strângere dorit.

#### Aplicație:

Pentru fixarea de piese într-un alezaj existent.

### Descriere tehnică

D <sub>2</sub> cel mai mic $\varnothing$ de strângere	12,2 mm
$\varnothing$ exterior D <sub>1</sub>	14,2 mm
Forța de strângere	8,5 kN
H	24,9 mm
$\varnothing$ exterior D	31,5 mm
$\varnothing$ D <sub>4</sub>	M 3/23,1

h <sub>1</sub>	19 mm
Ø D <sub>3</sub>	M 6
Moment maxim de strângere	17 Nm
deschidere max.	0,33 mm
Toleranță Ø exterior	h9
Tip produs	Mandrină