

**Cheie franceză reglabilă cu reglare rapidă, Lungimea totală: 255mm****Date comandă**

Numărul de comandă	813920 255
GTIN	3662424092213
Clasa articolului	83H

Descriere**Execuție:**

Formă ergonomică, cromată. Poziție a falcii 22,5°. Sistem de reglare rapid, cu economie de timp. Cu **scalare** metrică și în inch la falcă.

Standard:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Descriere tehnică

Lungimea totală	10 inch
Lungimea totală	255 mm
Deschiderea maximă a cheii	38 mm
Standard	ISO 6787
Standard	ASME B107.100
Standard	DIN 3117
Poziție cioc	22,5 grad
Suprafață	cromat
Fără scântei	nu
Scalare	da
Manșon prindere	nu
Tip produs	Chei franceze

