



## Clemă de fixare pitbull teșit, Filet M: M6



### Date comandă

Numărul de comandă	370030 M6
GTIN	4046368563609
Clasa articolului	37M

### Descriere

#### Execuție:

- Clemă, inclusiv șurub hexagonal DIN912 cu inel O rezistent la ulei.
- Strângere sigură, precisă.
- Dimensiuni constructive reduse, contururile fiind astfel puțin proeminente.

Muchie teșită pentru lucrări universale.

#### Aplicație:

Ideal pentru prindere multiplă.

### Descriere tehnică

Înălțime $H_2$	3,8 mm
H	14,48 mm
Cursa de prindere	0,6 mm
Forța de strângere	16 kN
$B_{H9}$	19,05 mm
$h_1$	7,2 mm

Material	Oțel
B <sub>1</sub>	7,6 mm
Lățimea clemei	19,1 mm
Filet M	M6
Moment maxim de strângere	22,5 Nm
Tip produs	Sistem de prindere pentru dispozitive