

**Cheie franceză reglabilă cu reglare rapidă, Lungimea totală: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	813920 300
GTIN	3662424092220
Clasa articolului	83H

**Descriere****Execuție:**

Formă ergonomică, cromată. Poziție a fălcii 22,5°. Sistem de reglare rapid, cu economie de timp. Cu **scalare** metrică și în inch la falcă.

**Standard:**

**ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100**

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	300 mm
Deschiderea maximă a cheii	41 mm
Lungimea totală	12 inch
Standard	ISO 6787
Standard	ASME B107.100
Standard	DIN 3117
Poziție cioc	22,5 grad
Suprafață	cromat
Fără scântei	nu
Scalare	da
Manșon prindere	nu
Tip produs	Chei franceze

