




## Clemă de fixare pitbull teșit, Filet M: M10



### Date comandă

Numărul de comandă	370030 M10
GTIN	4046368563753
Clasa articolului	37M

### Descriere

#### Execuție:

- Clemă, inclusiv șurub hexagonal DIN912 cu inel O rezistent la ulei.
- Strângere sigură, precisă.
- Dimensiuni constructive reduse, contururile fiind astfel puțin proeminente.

Muchie teșită pentru lucrări universale.

#### Aplicație:

Ideal pentru prindere multiplă.

### Descriere tehnică

Cursa de prindere	1,7 mm
Lățimea clemei	25,4 mm
Înălțime H <sub>2</sub>	6,3 mm
Filet M	M10
Forța de strângere	26 kN
H	18,03 mm

Material	Oțel
$h_1$	11,4 mm
$B_1$	10,2 mm
$B_{H9}$	25,4 mm
Moment maxim de strângere	40 Nm
Tip produs	Sistem de prindere pentru dispozitive