

Garant**Disc de șlefuire în evantai X-LOCK long life ZA conic, Ø 125 mm, Granulație: 60**

Date comandă

Numărul de comandă	565279 60
GTIN	4062406162542
Clasa articolului	51M

Descriere

Execuție:

- **Corindon de zirconiu (ZA) premium, pentru putere maximă de șlefuire.**
- **Țesătură mixtă robustă din poliester și bumbac cu comportament ideal la uzură și stabilitate la utilizarea pe muchii.**
- **Disc stabil din fibră de sticlă pentru presiune optimă de contact.**
- **Universal recomandat pentru oțel și INOX.**
- **Rezultate optime la polizoare unghiulare slabe și performante.**

long life - Dispunere radială foarte densă a lamelor pentru **durabilitate maximă.**

Înlocuirea rapidă, fără scule a discului, cu sistemul X-LOCK.

Aplicație:

Lucrări de șlefuire universale, șlefuirea suprafețelor, îndepărtarea adaosului și prelucrarea muchiilor.

Notă:

Discurile de șlefuire în evantai X-LOCK sunt compatibile cu variantele de mai sus și pot fi folosite și pe polizoarele unghiulare obișnuite.

Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Descrierea formei	oblic
Ø discurilor	125 mm
Granulație	60
Serie	Sistem X-LOCK
Material abraziv	Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		