



Disc de degroșare Silver, Ø discurilor×lățimea discului: 125X7mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 560453 125X7 |
| GTIN | 4054596443884 |
| Clasa articolului | 53M |

Descriere

Execuție:

Disc de degroșare **Silver** cu conținut de **granulație ceramică cu formă precisă** pentru performanță de șlefuire ridicată și durabilitate bună. Pentru **INOX și oțel**.

Aplicație:

Recomandat pentru șlefuire și lucrări de debitare.

Specificație:

A36P-BF.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Ø găurii | 22,23 mm |
| Lățimea discului | 7 mm |
| Ø discurilor | 125 mm |
| Serie | SILVER |
| Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică |
| Conținut de fier, sulf și clor | < 0,1 % |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Unghi de așezare recomandat | 20-30 grad |
| Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX |
| Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oțel |
| Viteză periferică maximă | 80 m/s |
| Tip produs | Disc de degroșare |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | recomandat | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| GG(G) | indicat în anumite condiții | | |
| Plastic, GRP | indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | recomandat | | |