

3M**Disc de debitat Silver, Ø discurilor: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	563325 125
GTIN	5902658104978
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Disc de debitat Silver cu putere mare de șlefuire și durabilitate îndelungată. Granulație mixtă cu **granulație ceramică cu formă precisă.**

Aplicație:

Pentru tăieri rapide, fără bavură, cu încărcare termică redusă.

Specificație:

A36R-BF.

Descriere tehnică

Ø discurilor	125 mm
Lățimea discului	1 mm
Ø găurii	22,23 mm
Descrierea formei	drept
Serie	SILVER
Pentru grosimile materialelor	3 - 5 mm

Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		