

**Suport de scule cu portscule, Lățime 452 mm, Pentru cozile sculelor: C8****Date comandă**

Numărul de comandă	970125 C8
GTIN	4062406162665
Clasa articolului	91L

Descriere**Execuție:**

Din tablă de oțel cu suporturi pentru scule GARANT din plastic. Este posibilă montarea cu un **unghi de înclinare de 0° / 20° / 45°**.

Adaptat pentru :**Lățime 452 mm:**

Cărucior de scule Cod 970011; 970016 Ref. 452/A; cărucior de scule CNC Cod 970041; 970046 Ref. 452; cadru atașabil Cod 970505 Ref. 0.

Lățime 627 mm:

Cărucior de scule Cod 970011; 970016 Ref. 627/A, 627/B; cărucior de scule CNC 970041; 970046 Ref. 627; dulapuri verticale Cod 942002; 942004 și Cod 971605; 971625.

Culoare:

Acoperit cu vopsea pulbere gri deschis RAL 7035.

Notă:

Suporturile VDI 20 sunt recomandate și pentru poansonul de ștanțat marca Trumpf.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adâncime: 150 mm

Dimensiuni laterale ale cadrului: 37 mm

Număr de portscule: 4

Distanță dintre axe A: 108 mm

Descriere tehnică

Dimensiuni laterale ale cadrului	37 mm
Număr de portscule	4
Distanță dintre axe A	108 mm
Adâncime	150 mm
Pentru cozile sculelor	C8
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Lățime 452 mm
Tip produs	Sistem portant pentru cărucior de scule CNC