

**Garant****Suport de scule cu portscule, Lățime 627 mm, Pentru cozile sculelor: C8****Date comandă**

Numărul de comandă	970130 C8
GTIN	4062406162672
Clasa articolului	91L

**Descriere****NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Din tablă de oțel cu suporturi pentru scule GARANT din plastic. Este posibilă montarea cu un **unghi de înclinare de 0° / 20° / 45°**.

**Adaptat pentru :****Lățime 452 mm:**

Cărucior de scule Cod 970011; 970016 Ref. 452/A; cărucior de scule CNC Cod 970041; 970046 Ref. 452; cadru atașabil Cod 970505 Ref. 0.

**Lățime 627 mm:**

Cărucior de scule Cod 970011; 970016 fiecare în Ref. 627/A; 627/B; cărucior de scule CNC Cod 970041; 970046 fiecare în Ref. 627.

**Culoare:**

**Acoperit cu vopsea pulbere** gri deschis RAL 7035.

**Notă:**

Suporturile VDI 20 sunt recomandate și pentru poansonul de ștanțat marca Trumpf.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adâncime: 150 mm

Dimensiuni laterale ale cadrului: 37 mm

Număr de portscule: 6

Distanță dintre axe A: 108 mm

**Descriere tehnică**

Dimensiuni laterale ale cadrului	37 mm
Distanță dintre axe A	108 mm
Pentru cozile sculelor	C8
Număr de portscule	6
Adâncime	150 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Lățime 627 mm
Tip produs	Suporturi de scule