

Garant**Cadru atașabil, Lățime 500 mm, Pentru cozile sculelor: C8****Date comandă**

Numărul de comandă	970505 C8
GTIN	4062406162689
Clasa articolului	91L

Descriere**Execuție:**

Părțile laterale pot fi echipate individual cu șina-suport Cod 970110 și placa suport. Modulele pot fi montate **orizontal** sau **oblic**. Echipat cu 3 truse de scule.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere**.

Notă:

Suporturile VDI 20 sunt recomandate și pentru poansonul de ștanțat marca Trumpf.

Descriere tehnică

Număr de portscule	12
Înălțime	327 mm
Distanță dintre axe A	108 mm
Adâncime	550 mm
Pentru cozile sculelor	C8
Domeniu de utilizare	Banc de lucru CNC
Grosimea materialului	1,2 mm

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Lățime 500 mm
Tip produs	Cadru atașabil

Accesorii

Piesă din plastic Tip C8	947390 C8
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor C8	970125 C8
Cadru atașabil Pentru cozile sculelor 0	970505 0