

Garant**Cărucior scule CNC cu roți din PU, Lățime utilă: 452mm****Date comandă**

Numărul de comandă	970041 452
GTIN	4062406162696
Clasa articolului	91L

Descriere**Execuție:**

Șasiu și structură din tablă de oțel cu pereți laterali perforați la intervale de 25 mm, pentru montarea șinelor-suport și a truselor de scule. Câte 2 roți fixe și role de ghidaj (fixabile) sprijinite pe rulmenți (Ø 160 mm) și 4 mânere de împingere pentru asigurarea unei manevrări sigure în atelier, pe toate părțile. Cu tavă din tablă de oțel (LxIxA 150x452x30 mm).

Livrare:

Cărucior pentru transport cu 2 pereți laterali, cu mâner de împingere și cu roți de PU.

Culoare:

Șasiu și pereți laterali antracit RAL 7016 **acoperiți cu strat de vopsea pulbere.**

Notă:

Șinele-suport potrivite pentru truse de scule GARANT Tool-UNIT se găsesc la Cod 970110, GARANT Tool-UNIT la Cod 971000. Suporturile de scule potrivite se găsesc la Cod 970125 resp. Cod 970130.

Descriere tehnică

Lățime	500 mm
Ø roții	160 mm

Materialul roții	PU
Adâncime	800 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Înălțime	1200 mm
Număr de șine-suport (pe fiecare parte)	2
Adâncimea suprafeței de bază	800 mm
Lățimea suprafeței de bază	500 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Lățime utilă	452 mm
Capacitate portantă maximă	400 kg
Număr de suporturi de scule (pe fiecare parte)	4
Grosimea materialului	0,9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Cărucior scule CNC

Accesorii

Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor SK40	970125 SK40
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor C4	970125 C4
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK40	970125 HSK40
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK50	970125 HSK50
Șină-suport pentru truse de scule Tool-UNIT Lățime 452 mm	970110 452
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK100	970125 HSK100
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor C6	970125 C6
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK80	970125 HSK80
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK63	970125 HSK63
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor C5	970125 C5

Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor SK50	970125 SK50
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor 0	970125 0
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor VDI20	970125 VDI20
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor SK30	970125 SK30
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor C8	970125 C8
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor VDI40	970125 VDI40
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor VDI30	970125 VDI30