


Garant**Panou perforat cu o înălțime de 481 mm pentru montare pe verticală, Lățime: 1920mm****Date comandă**

Numărul de comandă	955310 1920
GTIN	4062406160203
Clasa articolului	91F

Descriere**Execuție:**

Perete perforat din tablă de oțel robustă îndoită \square 9×9 mm cu raster la intervale de 37 mm pentru montarea accesoriilor pentru peretele perforat și a cârligelor și suporturilor Easyfix. Pe partea din spate sunt sudate table de rigidizare pentru fixarea pe perete.

Aplicație:

Pentru montare direct pe perete; șuruburile de prindere nu sunt vizibile după montare. La montarea pe o suprafață mare a peretelui, panourile perforate pot fi înșurubate suprapus și alăturat pe perete pentru o trecere etanșă.

Livrare:

În setul de livrare sunt incluse șuruburile și diblurile pentru montaj pe perete.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Execuția panoului perforat	unilateral
Înălțime	481 mm
Lățime	1920 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tip produs

Perete perforat