

**Garant****Cărucior pentru transport cu roți din PU, Lățime utilă mm / model: 452/A****Date comandă**

Numărul de comandă	970011 452/A
GTIN	4062406163136
Clasa articolului	91L

**Descriere****NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Șasiu stabil cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj (fixabile) sprijinite pe rulmenți (Ø 160 mm). Montanții sunt îmbinați numai prin formă cu șasiul și mânerul de împingere. Pereți laterali perforați la intervale de 25 mm, pentru montarea șinelor-suport și a truselor de scule.

**Livrare:**

Cărucior pentru transport cu 2 pereți laterali, cu mâner de împingere și cu roți de PU.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, pereți laterali antracit RAL 7016 **acoperiți cu strat de vopsea pulbere.**

**Notă:**

Șinele-suport potrivite pentru truse de scule GARANT Tool-UNIT se găsesc la Cod 970110, GARANT Tool-UNIT la Cod 971000. Suporturile de scule potrivite se găsesc la Cod 970125 resp. Cod 970130.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 925 mm

Lățimea suprafeței de bază: 500 mm

Adâncimea suprafeței de bază: 800 mm

Lățime utilă: 452 mm

Număr de șine-suport (1 nivel): 3

Număr de suporturi de scule (1 nivel): 5

## Descriere tehnică

Înălțime	925 mm
Număr de suporturi de scule (1 nivel)	5
Ø roții	160 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Lățimea suprafeței de bază	500 mm
Capacitate portantă maximă	400 kg
Adâncimea suprafeței de bază	800 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Materialul roții	PU
Lățime utilă	452 mm
Model	A
Adâncime	800 mm
Număr de șine-suport (1 nivel)	3
Lățime	500 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Cărucior scule CNC

## Accesorii

Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK100	970125 HSK100
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK50	970125 HSK50
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor SK40	970125 SK40
Tavă cu capac pentru cărucior de scule Lățime 452 mm	970175 452
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor VDI20	970125 VDI20

Tavă pentru cărucior de scule Lățime 452 mm	970170 452
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor C4	970125 C4
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor VDI30	970125 VDI30
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor 0	970125 0
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor C6	970125 C6
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK80	970125 HSK80
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK40	970125 HSK40
Șină-suport pentru truse de scule UNIT Lățime 452 mm	970110 452
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor VDI40	970125 VDI40
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor C5	970125 C5
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor C8	970125 C8
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor SK50	970125 SK50
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor SK30	970125 SK30
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK63	970125 HSK63