

Garant**Multifix cu suport de bază Vario, Lățime: 1440mm****Date comandă**

Numărul de comandă	955340 1440
GTIN	4062406163242
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Șină multifuncțională din aluminiu. Folosind suportul de bază GARANT Vario Cod 955835 puteți monta șina la un unghi de 0 – 45° (incremental) oriunde doriți. Pentru utilizarea cu cârlige și suporturi Easyfix, cutii de depozitare deschise, suporturi magnetice și Shadowboards, precum și cu unitatea de iluminare Cod 928630 (începând cu Ref. 940). Măriți capacitatea portantă a șinei Multifix cu câte 10 kg (maxim 50 kg), montând mai multe suporturi Vario Cod 955835.

Adaptat pentru:

Montaj cu șuruburi pe pereți de beton sau de lemn, table de oțel și bancuri de lucru.

Livrare:

Inclusiv două plăci pentru suport de bază Vario Cod 955835.

Notă:

Cârligele și suporturile în execuție îngustă sunt recomandate numai în anumite condiții.

Descriere tehnică

Înălțime	90 mm
Lățime utilă	1434 mm
Lățime	1440 mm
Capacitate portantă	20 kg
Greutate	3 kg
Tip produs	Șină multifix

Accesorii

Easyfix suport Vario Tip 1	955835 1
Multifix Recomandat pentru tipul 1500	928201 1500