

**Garant****Cărucior pentru transport cu roți din cauciuc masiv, Lățime utilă mm / model: 627/A****Date comandă**

Numărul de comandă	970016 627/A
GTIN	4062406163174
Clasa articolului	91L

**Descriere****NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Șasiu stabil cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj (fixabile) sprijinite pe rulmenți (Ø 160 mm). Montanții sunt îmbinați numai prin formă cu șasiul și mânerul de împingere. Pereți laterali perforați la intervale de 25 mm, pentru montarea șinelor-suport și a truselor de scule.

**Livrare:**

Cărucior pentru transport cu 2 pereți laterali, cu mâner de împingere și cu roți din cauciuc compact.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, pereți laterali antracit RAL 7016 **acoperiți cu strat de vopsea pulbere.**

**Notă:**

Șinele-suport potrivite pentru truse de scule GARANT Tool-UNIT se găsesc la Cod 970110, GARANT Tool-UNIT la Cod 971000. Suporturile de scule potrivite se găsesc la Cod 970125 resp. Cod 970130.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 925 mm

Lățimea suprafeței de bază: 675 mm

Adâncimea suprafeței de bază: 800 mm

Lățime utilă: 627 mm

Număr de șine-suport (1 nivel): 3

Număr de suporturi de scule (1 nivel): 5

## Descriere tehnică

Lățime utilă	627 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Adâncimea suprafeței de bază	800 mm
Adâncime	800 mm
Ø roții	160 mm
Număr de suporturi de scule (1 nivel)	5
Lățimea suprafeței de bază	675 mm
Număr de șine-suport (1 nivel)	3
Materialul roții	Cauciuc masiv
Model	A
Înălțime	925 mm
Capacitate portantă maximă	400 kg
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Lățime	675 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Cărucior scule CNC

## Accesorii

Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor SK50	970130 SK50
Tavă cu capac pentru cărucior de scule Lățime 627 mm	970175 627
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK50	970130 HSK50
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK100	970130 HSK100
Șină-suport pentru truse de scule UNIT Lățime 627 mm	970110 627

Suport de scule cu portscule	Pentru cozile sculelor C6	970130 C6
Suport de scule cu portscule	Pentru cozile sculelor SK30	970130 SK30
Suport de scule cu portscule	Pentru cozile sculelor C8	970130 C8
Suport de scule cu portscule	Pentru cozile sculelor SK40	970130 SK40
Suport de scule cu portscule	Pentru cozile sculelor C4	970130 C4
Suport de scule cu portscule	Pentru cozile sculelor HSK63	970130 HSK63
Suport de scule cu portscule	Pentru cozile sculelor VDI30	970130 VDI30
Suport de scule cu portscule	Pentru cozile sculelor VDI20	970130 VDI20
Suport de scule cu portscule	Pentru cozile sculelor C5	970130 C5
Suport de scule cu portscule	Pentru cozile sculelor HSK40	970130 HSK40
Suport de scule cu portscule	Pentru cozile sculelor 0	970130 0
Tavă pentru cărucior de scule	Lățime 627 mm	970170 627
Suport de scule cu portscule	Pentru cozile sculelor VDI40	970130 VDI40
Suport de scule cu portscule	Pentru cozile sculelor HSK80	970130 HSK80