


Garant**Perete despărțitor pentru montare (1 coloană de susținere și 3 pereți perforați) unilateral, Lățime: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	955431 1000
GTIN	4062406163297
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Coloane de susținere (țeavă de oțel 60x40x2 mm) cu nivelarea înălțimii și **fante de suspendare** pe partea **frontală** și **dorsală** pentru fixarea rafturilor de depozitare, etc. Bucșe filetate pe partea interioară a coloanelor de susținere, pentru montarea (cu șuruburi) a pereților găurii Cod 928070; 928071.

Panouri perforate din tablă de oțel □ 9x9 mm la intervale de 37 mm pentru montarea accesoriilor peretelui perforat și a cârligelor și suporturilor Easyfix.

Aplicație:

Ca partiție de spațiu, protecție contra vizibilității și pentru depozitarea sistematică și flexibilă a sculelor.

Culoare:

Panouri perforate gri deschis RAL 7035, coloane de susținere antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Execuția panoului perforat	unilateral
----------------------------	------------

Greutate	25 kg
Adâncime	660 mm
Greutate maximă suportată pe raft	200 kg
Lățime	1000 mm
Înălțime	2125 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Suport de montare pentru panou perforat