

**KÄRCHER****Aspirator pentru suprafețe umede și uscate, Denumirea producătorului:  
NT55T2ME****Date comandă**

Numărul de comandă	078521 NT55T2ME
GTIN	4039784538092
Clasa articolului	07C

**Descriere****Execuție:**

**Aspiratoare performante**, universale, pentru aspirare umedă și uscată, cu putere mare de aspirare și formă compactă, prinderea furtunului și suportul pentru accesorii. **Funcție automată de oprire** la atingerea nivelului maxim de umplere a recipientului.

- **Filtrul cu pliuri permite aspirarea umedă și uscată fără extragerea filtrului.**
- **Sistemul Tact automat de curățare a filtrului permite desfășurarea activității fără întreruperi, cu costuri reduse de întreținere și o durabilitate îndelungată de utilizare a filtrului.**
- **Se poate comuta ușor între programele de aspirare cu ajutorul butonului rotativ central.**
- **Aspirator industrial Top-Class cu 2 turbine de aspirare fără aspirare și sistem Tact<sup>2</sup> automat de curățare a filtrului îmbunătățit, pentru lucrări continue, fără întreruperi.**
- **Este recomandat de asemenea pentru îndepărtarea cantităților mari de praf fin și chiar și a murdăriei grosiere și lichidelor.**
- **Pentru golire, recipientul din oțel superior poate fi scos complet din cadrul mobil și adus separat centrul de salubritate.**
- **Sistem anti-static (împământare până la racordul furtunului de aspirare) și clasă de protecție I.**
- **Recipient robust de 55 L cu bară de protecție și roți de ghidaj din metal.**

**Livrare:**

Cu furtun de aspirare cu cot, țevă metalică de aspirare 2×0,5 m, duză de sol, duză de rosturi, filtru plat vălurit sau filtru de hârtie.

**Notă:**

Pentru uleiuri și medii cu conținut de ulei se utilizează aspiratorul industrial Cod 078522.

**Descriere tehnică**

Recomandat pentru praf fin	da
Debit volumetric aer	2×74 l/s
Zgomot de lucru	73 dB(A)
Denumirea producătorului	NT 55/2 Tact <sup>2</sup> Me I
Putere absorbită	2760 W
Curățarea filtrului	Curățare automată a filtrului Tact <sup>2</sup>
Lungimea cablului	10 m
Sistem antistatic	da
Lungime	710 mm
Greutate	45 kg
Clasa de praf – aspirator	L
Lățime	570 mm
Număr de turbine	2
Vacuum	254 mbar
Lățime nominală racord	40 mm
Înălțime	1070 mm
Volum recipient	55 l
Lungimea furtunului de aspirare	4 m
Sistem de filtrare	Filtru pliat drept
Particularitate	Recipient din oțel inoxidabil, anti-static, clasă de protecție I
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate

---

**Accesorii**

Duză pentru rosturi îngustă, 13 mm Lățime nominală  
racord DN40

078528 DN40

Duză oblică din cauciuc Lățime nominală racord DN40

078527 DN40